

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	081442 500
GTIN	4062406236113
Classe de artigo	01A

Descrição

Modelo:

Lanterna de trabalho LED com bateria num design estreito e robusto com inúmeras opções de aplicação. Controlo prático do nível da bateria com indicação LED na própria lanterna.

- **Luz principal de intensidade regulável de forma contínua de 10 - 100%.**
- **Função de foco integrada.**
- **Utilização flexível graças à base magnética orientável em 180° e ao gancho de suspensão articulado e giratório.**

Estação de carregamento compatível com o sistema GARANT easyFix. Carregamento fácil e sempre pronto a usar.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C e fonte de alimentação.

Instrução:

Para a montagem em painéis perfurados Easyfix, encomendar também a placa de base 955820 tam. 2.

Descrição técnica

Tipo de proteção IP	IP 65
Lâmpada	Módulo LED
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Largura total	47 mm
Tensão da bateria	3,7 V
Fluxo luminoso	50 - 500 lm
Período de iluminação	2 - 20 h
Capacidade da bateria	3 Ah
Peso	257 g
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Comprimento total	230 mm
Zona ATEX	nenhum
Tipo de produto	Lanterna de trabalho

Acessórios

Carregador USB Tipo CABLE	081432 CABLE
Bateria de iões de lítio Capacidade da bateria 3000	081431 3000
Carregador USB Tipo CHARGER	081432 CHARGER
Peças sobresselentes lanternas sem fio Tipo 2	081434 2
Estação de carregamento Easy Fix Tipo 500	081453 500