

Ficha de dados



Micrómetro externo, Faixa de medição: 0-25



Dados do pedido

Número do pedido	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Classe de artigo	42B

Descrição

Versão:

Superfícies de medição com ponta de metal duro finamente esmeriladas.

Fuso de medição temperado e retificado. Fixação com alavanca de aperto.

Com roquete de toque e protetor de mãos isolante. Tambor de medição com cromado antirreflexo.

Com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.

Com roquete de toque combinado para operação com uma mão e operação no suporte.

Material fornecido:

Inclui 1 medida de ajuste a partir do tam. 25-50.

Descrição técnica

Faixa de medição	0 - 25 mm
Calibração	B1
Leitura	0,01 mm
Ø do tambor micrométrico	20,5 mm
Ø do fuso	6,5 mm
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Norma	ISO 3611
Desvio de medição E MPE	±2 µm

Ficha de dados

Roquete com limitador de binário	sim
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/420430-0-25>