

Garant**Chave para tubos com entalhes de ajuste de precisão, preto, comprimento total: 250****Dados do pedido**

Número do pedido	706001 250
GTIN	4062406238988
Classe de artigo	71B

Descrição**Versão:**

Articulação encaixada com proteção de fixação contra ferimentos por esmagamento. **Roquete finamente ajustável** pressionando um botão de mola, permitindo assim também um ajuste rápido diretamente na peça de trabalho. Mordentes de fixação dentados, serrilhados, com fixação automática. Dentes adicionais de contrarotação na zona posterior do mordente para uma prensão agressiva. Superfície fosfatada com manganês, mordentes polidos. Pernas ergonômicas com revestimento de plástico antideslizante.

Norma:**DIN ISO 8976****Material:**

Aço cromo-vanádio, cromado, forjado por estampagem.

Descrição técnica

Largura de aperto para sextavado	46 mm
comprimento total	250 mm
Número de posições de encaixe de ajuste preciso	25
Largura de aperto para tubos	2 polegada
Superfície	mordentes polidos, com fosfato de manganês
Norma	DIN ISO 8976

Modelo do mordente	mordentes de fixação dentados, serrilhados
Material	Aço cromo-vanádio
não produz faíscas	não
Ajuste rápido	sim
Possibilidade de regulação precisa do encaixe	sim
Fixação automática	sim
Proteção contra travamento	sim
Tipo de produto	Chave para tubos e canalização