

Garant**Conjunto de alicates para eletrônica 4 peças, Número de alicates: 4****Dados do pedido**

Número do pedido	700161 4
GTIN	4062406239213
Classe de artigo	71A

Descrição**Modelo:**

Perfuradas de precisão, ambas as peças do alicate são unidas com precisão por furos cuidadosamente trabalhados e superfícies de solo. As pinças de corte têm um corte ligeiramente cortado. Com mola de abertura para um fácil manuseamento. **Manga para punho bicomponente** de plástico condutor de tensão. **Adequado para ESD.**

Material:

Aço carbono (C70), perfurado de precisão e tratado termicamente com fosfatação não refletora.

Material fornecido:

1 alicate de corte lateral para eletrônica n.º 726682

(cabeça estreita - 9,5 mm): Tam. 130

1 alicate de corte lateral para eletrônica n.º 726702

(cabeça normal - 13,5 mm): Tam. 135

1 alicate plano para eletrônica n.º 727142: Tam. 145

1 alicate de pontas para eletrônica n.º 727162: Tam. 155

Descrição técnica

Número de alicates	4
--------------------	---

Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Chanfro de corte	sem faceta
Tipo de produto	Alicate multifuncional

Acessórios

Alicate de corte lateral para eletrônica versão estreita comprimento total 130	726682 130
Alicate de corte lateral para eletrônica corte suave, arestas de corte mais grossas comprimento total 135	726702 135
Alicate plano para eletrônica comprimento total 135	727142 135