

Garant**Aperta-barras, Ø máx. da peça: 65**

Dados do pedido

Número do pedido	319711 65
GTIN	4062406239169
Classe de artigo	31V

Descrição

Versão:

- Novo conceito de aperta-barras – permite agarrar tanto lateralmente como frontal.
- Permite a utilização automática na operação da máquina ou na sequência do programa com acionamento hidráulico da pinça através da pressão do líquido de refrigeração (3 – 50 bar).
- Componentes de alta qualidade: corpo base de alumínio anodizado, componentes de desgaste feitos de aço temperado e retificado ou revisto.
- Mecanismo único com guia de esferas duplas ou princípio de pistão duplo para máxima resistência ao desgaste e manuseamento de peças mais pesadas (tração 26 kg, curso 16 kg).

Vantagem:

- Sem riscos no componente (incluindo a fixação de peças acabadas).
- Preensão lateral – A pinça pode ser deslocada para muito perto do mandril rotativo.
- Movendo pesos altos.
- Extremamente flexível – a pinça pode ser usada para revólveres VDI e BMT através de vários adaptadores aparafusados. Interface do mordente de 1/16 polegada × 90°, pelo que também podem ser utilizados mordentes superiores padrão. (BMT apenas com suporte de barras de mandrilar)
- A pressão e, assim, a força de retenção podem ser parcialmente ajustadas (75 a 100 %).

- **Manutenção extremamente baixa.**

Utilização:

Reaperte a barra na máquina, por exemplo, para máquinas sem um carregador de barras. Remoção automática de componentes acabados e transferência do fuso principal para o contrafuso possível. Área de aperto (com mordentes n.º 319718) 8 – 65 mm.

Acessórios especiais:

Adaptador n.º 319713; 319714; 319716 e mordentes superiores n.º 319718.

Nota:

Instruções de programação ver manual de instruções.

Descrição técnica

Comprimento	90 mm
Largura	46 mm
Altura	85,6 mm
Tipo de produto	Aperta-barras

Acessórios

Adaptador de aperta-barras Ø da haste D1 32	319713 32
Adaptador VDI para aperta-barras Tipo 30	319714 30
Adaptador VDI para aperta-barras Tipo 40	319714 40
Adaptador VDI angulado para aperta-barras Tipo 30-A	319716 30-A
Adaptador VDI angulado para aperta-barras Tipo 40-A	319716 40-A
Mordentes superiores para pinças de barra Área de aperto 20-45	319718 20-45
Mordentes superiores para pinças de barra Área de aperto 45-65	319718 45-65
Mordentes superiores para pinças de barra Área de aperto 8-20	319718 8-20
Mordentes superiores para pinças de barra Área de aperto ALU	319718 ALU