

**Garant****Suporte da base da ferramenta de corte com compensação do comprimento cilíndrico, Ø da haste D1: 25mm****Dados do pedido**

Número do pedido	319790 25
GTIN	4062406239831
Classe de artigo	31V

**Descrição****Modelo:**

Haste cilíndrica.

Suporte robusto, todas as superfícies funcionais endurecidas e retificadas. Compensação de comprimento para tensão e pressão para a produção de fios externos contendo medidores. Alojamento de caçonete DIN padrão (versão redonda).

**Vantagem:**

- **Redução de custos através do sistema modular.**
- **Todos os insertos intercambiáveis encaixam no suporte de base.**
- **Preciso mesmo com fios longos.**
- **Alta qualidade da linha.**

**Utilização:**

Aplicar fios externos usando um cinzel. Utilizado principalmente em tornos, mas também adequado para fresadoras.

**Acessórios especiais:**

Adaptador de caçonete n.º 319795.

**Descrição técnica**

Comprimento L	47,2 mm
Compensação de comprimento pressão	4 mm

Compensação de comprimento tração	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	71 mm
Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Tipo de produto	Suporte de caçonete

## Acessórios

Adaptador de caçoneteUtilização intercambiável para rosca M10	319795 M10
Adaptador de caçoneteUtilização intercambiável para rosca M12-M14	319795 M12-M14
Adaptador de caçoneteUtilização intercambiável para rosca M3-M6	319795 M3-M6
Adaptador de caçoneteUtilização intercambiável para rosca M7-M9	319795 M7-M9