

Garant**Disco abrasivo de lamelas long life ZA plano, Ø 125 mm, Granulometria: 40**

Dados do pedido

Número do pedido	565270 40
GTIN	4062406239947
Classe de artigo	51M

Descrição

Modelo:

- **Corindo de zircónio (ZA) premium para máximo rendimento de lixamento.**
- **Robusto tecido misto de algodão e poliéster para desgaste ideal e estabilidade nas arestas.**
- **Prato de tecido de fibra de vidro estável para uma pressão de contacto ideal.**
- **Universalmente adequado para aço e INOX.**
- **Os melhores resultados em retificadoras angulares de fraco e alto desempenho.**

long life - Disposição muito densa das lâminas **máxima vida útil.**

Utilização:

Trabalhos de lixamento universais, retificação de superfície, retificação de desgaste e processamento de arestas.

Descrição técnica

Descrição da forma	plano
Granulometria	40
Ø do disco	125 mm

Ø do furo	22,23 mm
Abrasivo	Corindo de zircónio (ZA)
Abreviatura abrasivo	ZA
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 125 mm
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		