

Garant

Rolo económico de tecido abrasivo (A) robusto, altamente flexível, 40 mm×50 m, Granulometria: 120



Dados do pedido

Número do pedido	556965 120
GTIN	4045197808271
Classe de artigo	51E

Descrição

Modelo:

Tecido de algodão denso, robusto e **altamente flexível** (resistente a óleo e petróleo) com **corindo normal (A)** com dispersão uniforme e aglomerado total de resina sintética. Adaptação perfeita à geometria da peça de trabalho. **Rendimento de lixamento máximo e longa vida útil. Rolo económico numa prática caixa dispensadora** com ranhura de visualização para a deteção rápida do nível de enchimento e uma lâmina de corte de alta qualidade.

Utilização:

Ideal para metal. Também adequado para processar madeira e verniz.

Descrição técnica

Granulometria	120
Grau de finura	médio
Profundidade do dispensador	312 mm
Altura do dispensador	312 mm

Abrasivo	Corindo
Abreviatura abrasivo	A
Largura do rolo económico	40 mm
Comprimento do rolo económico	50 m
Atributo do nome do produto	40 mm×50 m
lâmina de corte integrada	sim
Tipo de produto	Tela de esmerilar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		