

**Garant**

### Cone porta-fresas Forma ADB com canais de refrigeração, SK 40 A = 200, Ø do mandril d1: 22



#### Dados do pedido

Número do pedido	301075 22
GTIN	4062406242107
Classe de artigo	31A

#### Descrição

##### Versão:

- **Com 4 furos do canal de refrigeração.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.**
- **Alcance curto.**
- **Área de contacto do colar alargada.**
- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**

##### Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

##### Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

#### Descrição técnica

chave especial adequada n.º 309840	22
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	22
Comprimento do mandril porta-fresas L <sub>4</sub>	19 mm
Projeção medida A	200 mm

## Ficha de dados

Ø exterior D	48 mm
Ø do mandril $d_1$	22 mm
Ø de fixação $D_1$	22 mm
Alojamento	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	$\leq 5 \mu\text{m}$
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem