



Dados do pedido

Número do pedido	083769 24X50
GTIN	4062406242244
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Fitas adesivas universalmente aplicáveis para muitos âmbitos de aplicação como **reparação, proteção, mascaramento e embalagem.**

Fita ligeiramente encrespada com boa força de aderência para trabalhos de cobertura a curto prazo em superfícies lisas no interior. Resistente a temperaturas até 60 °C.

Recomendação:

Antes de colar, verificar se a superfície é adequada.

Descrição técnica

resistente à temperatura até	60 °C
Cor	natural
material de suporte	Crepe liso
Aplicação	Agrupar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Mascarar
Aplicação	Cobrir com fita adesiva

Resistência à tração	3 N/mm
Massa adesiva	Borracha natural
Validade mínima	12 Monatmês
Comprimento	50 m
Capacidade de alongamento	10 %
Espessura	0,14 mm
Força de aderência em aço	0,32 N/mm
Tipo de fita adesiva	de um lado
Humidade do armazém	50 %
Forro disponível	não
Largura	24 mm
Temperatura de armazenamento	20 °C
Número de fitas adesivas	9
Tipo de produto	Fita adesiva