



Dados do pedido

Número do pedido	083765 48X50
GTIN	4062406241001
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Fitas adesivas universalmente aplicáveis para muitos âmbitos de aplicação como **reparação, proteção, mascaramento e embalagem.**

Duração de utilização no interior e no exterior até 2 meses.

Fita de tecido com adesivo Hotmelt para facilitar o trabalho de mascaramento e reparação.

Graças a uma laminação de PE, também é impermeável. Pode ser usado para uma ampla gama de trabalhos de cobertura e mascaramento. Especialmente concebida para aplicações com altos requisitos de resistência ao rasgo. Fácil de desenrolar, arrancar e também é resistente à abrasão. Universalmente aplicável em trabalhos de reparação.

Recomendação:

Antes de colar, verificar se a superfície é adequada.

Descrição técnica

resistente à temperatura até	75 °C
Cor	prateado
material de suporte	Tecido
Particularidade	adequado para rasgar com a mão

Resistência à tração	3,5 N/mm
Massa adesiva	Borracha sintética
Largura	48 mm
Aplicação	Vedar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Agrupar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Mascarar
Aplicação	Embalar
Aplicação	Colar
Comprimento	50 m
Forro disponível	não
Capacidade de alongamento	25 %
Humidade do armazém	50 %
Espessura	0,17 mm
Finura do tecido	32 mesh
Validade mínima	12 Monatmês
Força de aderência em aço	0,75 N/mm
Tipo de fita adesiva	de um lado
Temperatura de armazenamento	20 °C
Atributo do nome do produto	prateado
Tipo de produto	Fita adesiva