



## Dados do pedido

Número do pedido	083769 18X50
GTIN	4062406242268
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

Fitas adesivas universalmente aplicáveis para muitos âmbitos de aplicação como **reparação, proteção, mascaramento e embalagem.**

Fita ligeiramente encrespada com boa força de aderência para trabalhos de cobertura a curto prazo em superfícies lisas no interior. Resistente a temperaturas até 60 °C.

### Recomendação:

Antes de colar, verificar se a superfície é adequada.

## Descrição técnica

Validade mínima	12 Monatmês
resistente à temperatura até	60 °C
Resistência à tração	3 N/mm
Tipo de fita adesiva	de um lado
Aplicação	Agrupar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Mascarar

Aplicação	Cobrir com fita adesiva
Humidade do armazém	50 %
Temperatura de armazenamento	20 °C
Espessura	0,14 mm
Força de aderência em aço	0,32 N/mm
Forro disponível	não
Massa adesiva	Borracha natural
Cor	natural
Largura	18 mm
material de suporte	Crepe liso
Comprimento	50 m
Número de fitas adesivas	12
Capacidade de alongamento	10 %
Tipo de produto	Fita adesiva