



Dados do pedido

Número do pedido	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Fitas adesivas universalmente aplicáveis para muitos âmbitos de aplicação como **reparação, proteção, mascaramento e embalagem.**

Para bordas de pintura precisas em superfícies lisas e ligeiramente ásperas, resistentes aos raios UV.

- **Fita de cobertura padrão fina feita de papel especial (Washi) para bordas de pintura precisas em superfícies lisas e ligeiramente ásperas.**
- **Boa adesão e resistência ao rasgo.**
- **Duração de utilização no interior até 3 meses e no exterior até 4 semanas.**

Recomendação:

Antes de colar, verificar se a superfície é adequada.

Descrição técnica

Comprimento	50 m
Número de fitas adesivas	8
Largura	30 mm
Cor	laranja

Força de aderência em aço	0,11 N/mm
resistente à temperatura até	100 °C
Forro disponível	não
Humidade do armazém	50 %
Tipo de fita adesiva	de um lado
Temperatura de armazenamento	20 °C
Capacidade de alongamento	4 %
Espessura	0,08 mm
Validade mínima	12 Monatmês
Particularidade	resistente a raios UV
Particularidade	adequado para rasgar com a mão
Particularidade	borda de pintura afiada
Massa adesiva	Acrilato
Aplicação	Agrupar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Mascarar
Aplicação	Cobrir com fita adesiva
Resistência à tração	3,8 N/mm
Tipo de produto	Fita adesiva