



Dados do pedido

Número do pedido	083773 50X25
GTIN	4062406242381
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Fitas adesivas universalmente aplicáveis para muitos âmbitos de aplicação como **reparação, proteção, mascaramento e embalagem.**

Duração de utilização no interior e no exterior até 2 meses.

Fita de tecido com adesivo Hotmelt para facilitar o trabalho de mascaramento e reparação.

Graças a uma laminação de PE, também é impermeável. Pode ser usado para uma ampla gama de trabalhos de cobertura e mascaramento. Especialmente concebida para aplicações com altos requisitos de resistência ao rasgo. Fácil de desenrolar, arrancar e também é resistente à abrasão.

Fita adesiva de tecido dupla-face (fita adesiva para tapete) para colagem permanente.

Boa força de aderência, mesmo em superfícies irregulares.

Recomendação:

Antes de colar, verificar se a superfície é adequada.

Descrição técnica

Aplicação	Fixar
Aplicação	Montar
Aplicação	Colagem permanente

material de suporte	Tecido
Força de aderência em aço	0,11 N/mm
Comprimento	25 m
Cor	branco
Espessura	0,2 mm
Forro disponível	não
Humidade do armazém	50 %
Largura	50 mm
resistente à temperatura até	70 °C
Validade mínima	12 Monatmês
Massa adesiva	Borracha sintética
Temperatura de armazenamento	20 °C
Material da cobertura	Papel
Tipo de fita adesiva	duplo
Atributo do nome do produto	branco
Tipo de produto	Fita adesiva