

**Cone de fixação plano forma AD, SK 40 A = 100, Ø de fixação D1: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	300245 6
GTIN	4062406242701
Classe de artigo	32A

Descrição**Versão:**

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G 6,3/18 000 rpm.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Projeção medida A	100 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Ø exterior D	25 mm
Ø de fixação D ₁	6 mm
Alojamento	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	AD

Ficha de dados

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 18000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/300245-6>