



Suporte para sangrar 45°, direita, Largura de haste/largura de incisão w: 20/2



Dados do pedido

Número do pedido	273762 20/2
GTIN	4062406243876
Classe de artigo	21W

Descrição

Utilização:

Para operações de torneamento livre diretamente num ressalto para produzir entalhes para trabalhos de corte de rosca e retificação.

Nota:

- $\text{ØD}_{\min} = 30 \text{ mm (com } w = 3\text{)}.$
- $\text{ØD}_{\min} = 35 \text{ mm (com } w = 2\text{)}.$
- **Usar apenas com placas rotativas de incisão de raio total n.º 273735 – 273739.**
- **Sem entalhe normalizado conforme DIN 509.**

Descrição técnica

Parafuso	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Largura funcional L_4	23 mm
Tamanho da haste	20 mm
Largura de incisão w	2 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento da cabeça L_1	33 mm
largura de incisão y mín.	0,35 mm
$t_{\min.}$	0,5 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não

Ficha de dados

perfuração axial possível

não

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/273762-20/2>