

**Garant****Cabeça de fresagem de roscas, com rosca, Ø D: 15****Dados do pedido**

Número do pedido	218110 15
GTIN	4062406245214
Classe de artigo	21R

**Descrição****Utilização:**

- Para roscas grandes e profundas.
- Para rosca cilíndrica interior; outras pastilhas reversíveis e suportes a pedido.
- Para roscas de furos passantes e furos cegos.
- De uso universal em roscas à esquerda e à direita.
- Pressão de corte reduzida.

**Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	1
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	20,2 mm
Ø efetivo D	14,75 mm
Tamanho da placa	11
Projeção L <sub>1</sub>	15 mm
Parafuso para pastilha reversível	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Rosca de alojamento	M6
Ø do colar D <sub>1</sub>	10,6 mm
L <sub>2</sub>	5,2 mm
Número de sulcos de aparas	1

Utilização com tipo de perfuração	Furo cego
Utilização com tipo de perfuração	Furo de passagem
Sentido de corte	esquerda e direita
Modelo da haste	com rosca
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de roscar

## Acessórios

Lâmina de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX8	659922 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200