

Garant**Cabeça de fresagem de roscas, com rosca, Ø D: 36****Dados do pedido**

Número do pedido	218110 36
GTIN	4062406245269
Classe de artigo	21R

Descrição**Utilização:**

- Para roscas grandes e profundas.
- Para rosca cilíndrica interior; outras pastilhas reversíveis e suportes a pedido.
- Para roscas de furos passantes e furos cegos.
- De uso universal em roscas à esquerda e à direita.
- Pressão de corte reduzida.

Descrição técnica

Comprimento total L_{tot}	32,95 mm
Ø efetivo D	36,5 mm
Número de arestas de corte Z	3
Projeção L_1	25 mm
Tamanho da placa	16
Parafuso para pastilha reversível	279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
Rosca de alojamento	M16
Ø do colar D_1	29 mm
L_2	7,95 mm
Número de sulcos de aparas	3

Utilização com tipo de perfuração	Furo cego
Utilização com tipo de perfuração	Furo de passagem
Sentido de corte	esquerda e direita
Modelo da haste	com rosca
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de roscar

Acessórios

Lâmina de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX10	659922 TX10
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200