


Garant

**Pastilha reversível de fresagem de roscas para rosca interior 60°, HB7720,
Passo: 0,5-1,5**



Dados do pedido

Número do pedido	218122 0,5-1,5
GTIN	4062406245283
Classe de artigo	21D

Descrição

Versão:

Tamanho de placa 11.

Utilização:

Para rosca interior métrica de 60° conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13).

Descrição técnica

Passo de rosca	0,5 - 1,5 mm
Revestimento	TiCN
Perfil inteiro	não
Utilização interior/exterior	Interior
indicado para rosca	M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5
Número de arestas de corte Z	1
Perfil de rosca	Perfil parcial

Tipo	HB7720
Material de corte	HM
Ângulo do flanco	60 grau
Tamanho da placa	11 mm
Avanço f_z em aço < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Avanço f_z em INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Sentido de corte	direita e esquerda
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		