

Garant

**Pastilha reversível de fresagem de roscas para rosca interior 60°, HB7720,
Passo: 1,5-2,0mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	218124 1,5-2,0
GTIN	4062406245313
Classe de artigo	21D

Descrição**Versão:**

Tamanho de placa 16.

Utilização:

Para rosca interior métrica de 60° conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13).

Descrição técnica

Utilização interior/exterior	Interior
Perfil inteiro	não
Passo de rosca	1,5 - 2 mm
Revestimento	TiCN
indicado para rosca	M39×1,5; M39×2
Número de arestas de corte Z	1
Tipo	HB7720
Óleo de corte	HM

Ângulo do flanco	60 grau
Tamanho da placa	16 mm
Avanço f_z em aço < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Avanço f_z em INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Sentido de corte	direita e esquerda
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		