


Garant**Pastilha reversível de fresagem de roscas, HB7720, Passos por polegada: 6-4****Dados do pedido**

Número do pedido	218133 6-4
GTIN	4062406245405
Classe de artigo	21D

Descrição**Versão:**

Tamanho de placa 16.

Utilização:

Para rosca interior e exterior de 55° conforme a norma B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Descrição técnica

Revestimento	TiCN
Passos por polegada	4 - 6
Utilização interior/exterior	Interior
Utilização interior/exterior	Exterior
Passo de rosca	4,233 mm
indicado para rosca	2 1/4-6; 2-4,5
Número de arestas de corte Z	1
Perfil de rosca	Perfil parcial
Tipo	HB7720

Óleo de corte	HM
Ângulo do flanco	55 grau
Tamanho da placa	16 mm
Avanço f_z em aço < 1100 N/mm ²	0,05 mm
Avanço f_z em INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Sentido de corte	direita e esquerda
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		