

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	318845 32
GTIN	2050002039520
Classe de artigo	36D

## Descrição

### Utilização:

Para alojamento de lâminas de incisão com transferência de refrigerante de todos os fabricantes comuns. Os furos de transferência desnecessários podem ser fechados com os parafusos incluídos no volume de fornecimento. Inclui bico de pulverização esférico. Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

## Descrição técnica

Ø exterior D	75 mm
Projeção medida A	160 mm
Desfasamento central das pontas f	32 mm
para altura da lâmina H	32 mm
Alinhamento com o eixo da ferramenta	axial
Posição da ferramenta	esquerda
Alojamento	HSK-T 63
Norma de alojamento	ISO 12164-3
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de corte

