


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	318909 32
GTIN	2050002039551
Classe de artigo	36D

Descrição

Utilização:

Para alojamento de lâminas de incisão com transferência de refrigerante de todos os fabricantes comuns. Os furos de transferência desnecessários podem ser fechados com os parafusos incluídos no volume de fornecimento. Inclui bico de pulverização esférico.

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Instrução:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Desfasamento central das pontas f	32,5 mm
para altura da lâmina H	32 mm
Projeção medida A	160 mm
Ø exterior D	96 mm
Alojamento	PSC 63
Norma de alojamento	ISO 26623-2
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de corte

