

Garant**Cone de fixação plano Forma AD, BT 50 curto, Ø de fixação D1: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	303670 6
GTIN	4062406250188
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave).

Vantagem:

O **duplo contacto entre o cone e o sistema de revestimento** resulta numa situação de aperto mais estável e exata:

- **Melhor qualidade de superfície**
- **Vida útil mais longa da ferramenta**
- **Assento consistente no fuso (mesmo a altas velocidades)**
- **Concentricidade melhorada**

Um alojamento de duplo contacto BT também pode ser usado num fuso de máquina BT padrão – e vice-versa. No entanto, as vantagens do contacto duplo resultam apenas num alojamento e fuso de contacto duplo.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Projeção medida A	63 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6

Ficha de dados

Ø exterior D	25 mm
Ø de fixação D ₁	6 mm
a	1,5 mm
Alojamento	BT 50 curto
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Modelo	BT-DC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/303670-6>