

**Broca maciça de pastilhas reversíveis Pro Drill com haste combinada, para pastilhas de corte reversíveis SOMT/XOMT, Ø DC: 14mm****Dados do pedido**

Número do pedido	235000 14
GTIN	4062406251307
Classe de artigo	22L

Descrição**Versão:**

A broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill combina rentabilidade com desempenho sofisticado.

Também pode ser usada em situações de perfuração difíceis até 4xD.

Tolerância do furo: -0,1 / +0,25 mm

Utilização:

Com pastilhas reversíveis n.º 235030 – 235082.

São necessárias tanto pastilhas reversíveis SOMT para o assento de pastilha exterior como pastilhas reversíveis XOMT para o assento de pastilha interior.

Material fornecido:

Com parafusos para pastilhas reversíveis (sem pastilhas de corte reversíveis).

Descrição técnica

Comprimento da haste L _s	50 mm
Ø haste D _s	20 mm
Série	Pro Drill
Número de arestas de corte Z	1
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOMT05T204/XOMT05T204
Ø nominal D	14

Ficha de dados

Comprimento útil L_1	31 mm
Comprimento total L	96 mm
Limite máximo de ajuste $V_{\text{máx.}}$	0,25 mm
Projeção L_A	46 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	2×D
Haste	ISO 9766
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/235000-14>