

Garant**Conjunto de bases paralelas, lado inferior magnético, largo, Comprimento: 125mm**

Dados do pedido

Número do pedido	366321 125
GTIN	4062406250508
Classe de artigo	31Z

Descrição

Modelo:**Precisão:** Tolerância de altura $\pm 0,01$ mm; tolerância de largura $\pm 0,02$ mm.**Dureza:** 48 HRC.**Vantagem:**

- **Utilização flexível graças aos ímãs integrados na parte de baixo.**
- **Redução do tempo de configuração.**

Descrição técnica

Largura	10 mm
Altura	39 mm
Altura	30 mm
Altura	37 mm
Altura	35 mm
Altura	20 mm

Número de réguas	5 Par
Tipo de produto	Bases paralelas

Acessórios

Par de bases paralelas, 125×10Parte inferior magnética Altura 20	366326 20
Par de bases paralelas, 125×10Parte inferior magnética Altura 30	366326 30
Par de bases paralelas, 125×10Parte inferior magnética Altura 35	366326 35
Par de bases paralelas, 125×10Parte inferior magnética Altura 37	366326 37
Par de bases paralelas, 125×10Parte inferior magnética Altura 39	366326 39