

Broca maciça de pastilhas reversíveis Pro Drill com haste combinada, para pastilhas de corte reversíveis SOMT/XOMT, Ø DC: 20mm**Dados do pedido**

Número do pedido	235005 20
GTIN	4062406253127
Classe de artigo	22L

Descrição**Versão:**

A broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill combina rentabilidade com desempenho sofisticado.

Também pode ser usada em situações de perfuração difíceis até 4xD.

Tolerância do furo: -0,1 / +0,25 mm

Utilização:

Com pastilhas reversíveis n.º 235030 – 235082.

São necessárias tanto pastilhas reversíveis SOMT para o assento de pastilha exterior como pastilhas reversíveis XOMT para o assento de pastilha interior.

Material fornecido:

Com parafusos para pastilhas reversíveis (sem pastilhas de corte reversíveis).

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	1
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOMT070308/XOMT070305
Comprimento útil L ₁	63 mm
Ø nominal D	20
Série	Pro Drill
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	232980 3 (TX7;0,8Nm)
Comprimento da haste L _s	56 mm
Ø haste D _s	25 mm

Comprimento total L	138 mm
Limite máximo de ajuste $V_{\text{máx.}}$	0,3 mm
Projeção L_A	82 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	3×D
Haste	ISO 9766
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Lâmina de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX7	659922 TX7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200