

Pastilha de corte reversível por perfuração SOMT093608, para broca maciça de pastilhas reversíveis, HBD30, Tipo: UNI



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 235060 UNI |
| GTIN | 4062406253936 |
| Classe de artigo | 22K |

Descrição

Versão:

A aresta de corte central centra a broca de forma rápida e segura. A aresta de corte externa proporciona um excelente controlo das aparas.

Utilização:

Pastilhas de corte SOMT apenas na aresta de corte externa. Pastilhas de corte XOMT apenas na aresta de corte central.

Indicado para:

HOLEX Pro Drill n.º 235000 – 235010.

Descrição técnica

| | |
|--|------------|
| Revestimento | TiAlN |
| Número de trocas/cortes | 4 |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT093608 |
| Tipo | HBD30 |
| Óleo de corte | HM |

| | |
|---|---|
| Avanço f em aço < 900 N/mm ² | 0,06 - 0,14 |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para furar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | Código ISO |
|------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado | | |
| Ti > 850 N/mm ² | adequado | | |
| GG(G) | adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| Uni | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |