

Ficha de dados

Garant

Suporte de expansão hidráulica Haste -Ø 40 mm, ØD1: 16



Dados do pedido

Número do pedido	319752 16
GTIN	4062406254537
Classe de artigo	31M

Descrição

Versão:

Ponte de aperto única, aperta hastes h6 e h7. Acabamento a laser frontal e parafuso de alinhamento no suporte para uma orientação fácil e inequívoca da barra de mandrilas. Inclui parafuso de ajuste de comprimento. Adequado para refrigeração interna.

Utilização flexível em qualquer tipo de revólver.

Vantagem:

- Propriedades de amortecimento ideais, proporcionando assim superfícies ideais da peça e aumento da vida útil.
- Manipulação rápida e fácil.
- Utilização flexível de buchas intermédias.
- Centragem perfeita.

Utilização:

Adequado para perfurar, mandrilas, rebaixar e também para utilização com barras de mandrilas.

Descrição técnica

Comprimento útil L ₁	69 mm
Ø de fixação D ₁	16 mm
Ø D ₃	40 mm
Rosca M	M22×1

Ficha de dados

Projeção medida A	19,5 mm
Ø D ₂	46 mm
Largura B	56 mm
Tipo de produto	Mandril de expansão hidráulico