

Ficha de dados



Tesoura de podar ideal com punho de 2 componentes, direita, comprimento total: 260



Dados do pedido

Número do pedido	766042 260
GTIN	4062406254827
Classe de artigo	72D

Descrição

Versão:

Cabeça de tesoura forjada por estampagem, arestas de corte temperadas por indução. Ligação de parafuso comercial ajustável, relação de alavanca dupla com mola de abertura integrada. Microdentada. Cabeça de tesoura de **aço inoxidável** (HRC 58 – 60), braços de chapa de aço, niquelada. pega de 2 componentes com inserção suave e antideslizante de material.

Capacidade de corte: Folhas até 1,8 mm, folhas V2A até 1,2mm.

Utilização:

Para linhas retas contínuas e cortes de figuras.

Descrição técnica

comprimento total	260 mm
Comprimento das lâminas	33 mm
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Tesoura