

## Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 09T304, para acabamento, Tipo: HBT130



### Dados do pedido

Número do pedido	250090 HBT130
GTIN	4062406256043
Classe de artigo	22D

### Descrição técnica

Tipo	HBT130
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	M
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Revestimento	TiCN
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T304
Avanço f	0,15 - 0,45 mm/U
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Quebra-aparas	MF
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 220 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar