


Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 09T304, para acabamento, Tipo: HBT020**Dados do pedido**

Número do pedido	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	HBT020
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T304
Revestimento	TiCN
Aplicação principal	P
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 330 m/min
Quebra-aperas	PF

Número de trocas/cortes	4
Raio do canto	0,4 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar