

**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 09T304, para processamento médio, Tipo: HBT130****Dados do pedido**

Número do pedido	250188 HBT130
GTIN	4062406256104
Classe de artigo	22D

**Descrição técnica**

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço f	0,12 - 0,45 mm/U
Tipo	HBT130
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aparas	MM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T304
Revestimento	TiCN
Número de trocas/cortes	4
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	50 - 200 m/min
Aplicação principal	M

Óleo de corte	HM
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar