


Ficha de dados



Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120408, para desbaste



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 250218 HBT020 |
| GTIN | 4062406256210 |
| Classe de artigo | 22D |

Descrição técnica

| | |
|---|---------------------------|
| Material de corte | HM |
| Avanço f | 0,2 - 0,6 mm/U |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido |
| Quebra-aparas | RP |
| #Raio do canto | 0,8 mm |
| Tipo | HBT020 |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 80 - 260 m/min |
| Número de trocas/cortes | 4 |
| Profundidade de corte a_p | 1,8 - 6 mm |

Ficha de dados

| | |
|---------------------|--|
| Aplicação principal | P |
| Revestimento | TiCN |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |