

**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120412, para desbaste,
Tipo: HBT130****Dados do pedido**

Número do pedido	250219 HBT130
GTIN	4062406256227
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Raio do canto	1,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	40 - 180 m/min
Quebra-aperas	MR
Número de trocas/cortes	4
Tipo	HBT130
Revestimento	TiCN
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Avanço f	0,15 - 0,55 mm/U
Óleo de corte	HM

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	2 - 6 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar