

Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 110404, para processamento médio, Tipo: HBT130



Dados do pedido

Número do pedido	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110404
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,12 - 0,45 mm/U
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 200 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	MM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Revestimento	TiCN

Número de trocas/cortes	4
Tipo	HBT130
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear