


**Pastilha de corte reversível por torneamento WNMG 060404, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HBT020
Material de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 060404
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
#Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 330 m/min
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Quebra-aparas	PF

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	6
Revestimento	TiCN
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear