

## Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 09T304, para acabamento, Tipo: HBT130



### Dados do pedido

Número do pedido	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Classe de artigo	22D

### Descrição técnica

Número de trocas/cortes	2
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	HBT130
Revestimento	TiCN
Aplicação principal	M
Raio do canto	0,4 mm
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Quebra-aperas	MF
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 220 m/min

Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 1 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar