

Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 09T304, para processamento médio, Tipo: HBT020**Dados do pedido**

Número do pedido	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Quebra-aparas	PM
Revestimento	TiCN
Número de trocas/cortes	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 280 m/min
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanço f	0,12 - 0,3 mm/U
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste

Óleo de corte	HM
Tipo	HBT020
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar