


**Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 09T308, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Quebra-aparas	PM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308
Avanço f	0,12 - 0,3 mm/U
Material de corte	HM
Aplicação principal	P
Tipo	HBT020
#Raio do canto	0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 280 m/min

Ficha de dados

Revestimento	TiCN
Número de trocas/cortes	2
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear