

Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 120408, para processamento médio, Tipo: HBT020



Dados do pedido

Número do pedido	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Quebra-aperas	PM
Aplicação principal	P
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120408
Revestimento	TiCN
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 280 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço f	0,12 - 0,3 mm/U
Tipo	HBT020
Raio do canto	0,8 mm

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear