


Pastilha de corte reversível por torneamento DCMT 11T308, para processamento médio, Tipo: HBT020**Dados do pedido**

Número do pedido	260508 HBT020
GTIN	4062406257378
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Tipo	HBT020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 280 m/min
Revestimento	TiCN
Número de trocas/cortes	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Quebra-aperas	PM

Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,12 - 0,3 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar