

Pastilha de corte reversível por torneamento DCMT 11T304, para processamento médio, Tipo: HBT130



Dados do pedido

Número do pedido	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,05 - 0,35 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Número de trocas/cortes	2
Quebra-aparas	MM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Revestimento	TiCN
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 200 m/min
Aplicação principal	M

Tipo	HBT130
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear