


Pastilha de corte reversível por torneamento SCMT 09T304, para acabamento, Tipo: HBT020**Dados do pedido**

Número do pedido	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Tipo	HBT020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	4
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 09T304
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 330 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	PF
Profundidade de corte a_p	0,4 - 1,5 mm

Revestimento	TiCN
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar