

**Pastilha de corte reversível por torneamento SCMT 120408, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Aplicação principal	M
Revestimento	TiCN
Tipo	HBT130
Avanço f	0,05 - 0,35 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 120408
Número de trocas/cortes	4
Material de corte	HM
Quebra-aparas	MM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2,5 mm

Ficha de dados

Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 200 m/min
#Raio do canto	0,8 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear