




Pastilha de corte reversível por torneamento SCMT 120408, para processamento médio



Dados do pedido

Número do pedido	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 120408
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HBT020
Quebra-aparas	PM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 280 m/min
Aplicação principal	P
#Raio do canto	0,8 mm
Número de trocas/cortes	4
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,12 - 0,3 mm/U
Revestimento	TiCN

Ficha de dados

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar