



Pastilha de corte reversível por torneamento VBMT 160404, para processamento médio



Dados do pedido

Número do pedido	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160404
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
#Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HBT130
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 200 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	M
Número de trocas/cortes	2
Avanço f	0,05 - 0,35 mm/U
Material de corte	HM

Quebra-aparas	MM
Revestimento	TiCN
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar