

## Pastilha de corte reversível por torneamento VBMT 160408, para processamento médio, Tipo: HBT020



### Dados do pedido

Número do pedido	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Classe de artigo	22D

### Descrição técnica

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Revestimento	TiCN
Quebra-aparas	PM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 280 m/min
Número de trocas/cortes	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160408
Tipo	HBT020
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	P

Avanço f	0,12 - 0,3 mm/U
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar