

Pastilha de corte reversível por torneamento VCMT 110304, para acabamento, Tipo: HBT130



Dados do pedido

Número do pedido	261386 HBT130
GTIN	4062406257668
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 110304
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Tipo	HBT130
Aplicação principal	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
Número de trocas/cortes	2
Quebra-aperas	MF

Profundidade de corte a_p	0,1 - 1 mm
Revestimento	TiCN
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar