

Garant**Suporte de aperto rotativo Eco DDJNR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DN., direita****Dados do pedido**

Número do pedido	250600 16/11
GTIN	4045197808950
Classe de artigo	21U

Descrição**Versão:**

Com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte. A refrigeração por meio de bicos de precisão reduz a carga térmica de forma direcionada e eficiente, uma vez que o jato de refrigerante está perfeitamente alinhado entre a apara e a aresta de corte. Para maior produtividade, maior vida útil da ferramenta e maior segurança processual.

Com refrigeração de superfícies livres.

Nota:

A transferência de agente refrigerante apenas é possível em conjunto com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 319001 – 319886 ou com o comprimento da haste < 125 mm, bem como n.º 317900.

Descrição técnica

Garra, parafuso, mola	259036 8
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Código ISO do suporte	DDJNR/L 1616H11
Tamanho da haste	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Largura funcional L ₄	22 mm
Comprimento total L	100 mm
Tamanho da placa	11 mm

Ficha de dados

Parafuso para calço	259027 3
Calço	269007 1
Série	Eco
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/250600-16/11>